

**FDV: 1750001**


|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                  | <b>Flexiskapet 2 rad og måler</b> |
| <b>EI-nummer:</b>                | 1750001                           |
| <b>GTIN:</b>                     | 7090008551232                     |
| <b>Fabrikat:</b>                 | Stansfabrikken Products           |
| <b>ETIM-klasse:</b>              | EC002277                          |
| <b>Blokknummer:</b>              | 230402                            |
| <b>Leverandørens varegruppe:</b> | 1736 - Flexi skap                 |

**Teknisk beskrivelse**

Bolig Sikringsskap med 2 rader (2x24 / 2x10 mod) og målerplass. Testet og godkjent av VDE i.h.t Tavlenormen EN60439 for 3x63 A, 400V, 50Hz

**Mål**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 211.0   |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 550.0   |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 810.0   |
| <b>Vekt (g)</b>            | 18500.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Antall poler             | 0              |
| Medkoblenulleleder       | Nei            |
| Merkestrøm               | 63 Ampère      |
| Merkespenning            | 400 Volt       |
| Antall grupper           | 0              |
| Kapslingsmateriale       | Stål           |
| Beskyttelsesklasse IP    | IP30           |
| Høyde                    | 810 Millimeter |
| Bredde                   | 550 Millimeter |
| Dybde                    | 211 Millimeter |
| Utvidelsesmulighet       | Nei            |
| Posisjon på skinesystem  | Universal      |
| Med gjennomsiktig deksel | Nei            |

|  |   |
|--|---|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering   |

**Målskisse**
**Stansfabrikken Products AS**

Borgeskogen 8

Foretaksnummer: 878 646 762

[info@stansfabrikken.no](mailto:info@stansfabrikken.no)

3160 Borgeskogen

[www.stansfabrikken.no/elektro/](http://www.stansfabrikken.no/elektro/)

Tlf. 458 65 940

